

## IEEE1284・高速通信タイプ

画  
像  
S  
測  
定  
通  
信  
ハ  
B  
ネ  
スH  
A  
U  
S  
B  
·  
P  
C  
周  
辺USB・PC周辺  
ハーネス画像・音声  
ハーネスOrder  
注文例

型式	D03-D25M-C36M
No.	10

ココが  
特長

ご注意

## 高速通信規格のプリンタ接続用ハーネスです

●PC/AT互換パソコンとパラレルプリンタを接続するためのプリンタケーブルです。ECP・EPPなどの高速の双方向データ転送に最適です。

D03-SC36M-D25M-06は在庫無くなり次第終了となります。  
代替品はD03-SC36K-D25M-06となります。36pin側がモールドから組立式に変更、納期・価格は現行品と同じです。  
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

プリント



1本から注文OK!

本数条件 出荷日

1~10本 翌日 (当日)

11本~ 都度見積

※当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## お値引き

1~9本	基準単価
10~19本	6%
20~29本	11%
30本~	18%


※D03-D25M-C36M以外

## お値引き

1~9本	基準単価
10~19本	2%
20~29本	4%
30本~	7%

※D03-D25M-C36Mの場合

## 外形イメージ図



型式	No.	全長	コネクタ部拡大	ケーブル/ シールド	基準単価
シリーズ名	No.				
D03-D25M-C36M (Dsubモールド・セントロモールド)	06	1.8m(6ft.)	D-Sub25pinオス セントロ36pinオス #4-40(インチネジ)		¥530
	10	3m(10ft.)			¥720
	15	4.5m(15ft.)			¥950
D03-D25M-D25M (両端Dsubモールド)	06	1.8m(6ft.)	D-Sub25pinオス D-Sub25pinオス #4-40(インチネジ)	AWG#28 ツイストペア 編組シールド (編組+アルミ) UL20276 外径φ7.6mm	¥790
	10	3m(10ft.)			¥1,340
	15	4.5m(15ft.)			¥1,950
D03-SC36M-D25M (モールドハーフピッチ・Dsubモールド)	06	1.8m(6ft.)	D-Sub25pinオス #4-40(インチネジ) ハーフピッチペローズ36pinオス		¥1,540

## 内部結線図

