

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

RoHS



UL 難燃 耐熱



ココが特長
2層構造の外側がシリコンゴムの耐熱チューブ
 ●-10~200℃までの幅広い温度範囲で使用可能です。
 ●外側がシリコンゴムで表面が滑らかです。



・材料の性質上、製造時に細かな汚れが付く場合があります。
 ご注意



Order
注文例

型式 - 内径 - 全長
TUBSE - 2 - 10

出荷日	
1~4本	翌日(当日)
5本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様


材質	ガラス編組(内側)、シリコンゴム(外側)
使用温度範囲	-10~200℃
耐電圧	7000V
色	白
UL規格	UL1441・VW-1



型式	内径φ	全長(m)	肉厚	標準単価			重量※(g/m)
				1~9本	10~29本	30~49本	
TUBSE	1	10	0.45±0.05	¥850	¥760	¥680	4
	2			¥960	¥860	¥760	7
	3			¥1,300	¥1,170	¥1,040	12
	4		0.50±0.05	¥1,360	¥1,220	¥1,080	19
	5		0.55±0.05	¥1,510	¥1,350	¥1,200	22
	6		0.60±0.05	¥1,720	¥1,540	¥1,370	29
	8			¥2,480	¥2,230	¥1,980	42
	10			¥3,280	¥2,950	¥2,620	65
	12		0.65±0.05	¥4,380	¥3,940	¥3,500	72

※参考値

外形図



耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

RoHS



ココが特長
3層構造の耐熱シリコンチューブ
 ●擦傷や切り傷など、機械的強度に優れています。
 ●シリコンゴムが内装されており、電機絶縁性にも優れています。
 ●難燃性質を持っています(難燃規格は未取得)。
 ●日星電気(株)のライカルチューブ(HST-10シリーズ)です。

耐熱



■全長500mm

出荷日	
1~3パック	翌日(当日)
4パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	内側から
	-シリコンゴム
	-無アルカリ性ガラス編組
	-シリコンニス
	色
耐熱温度	180℃
定格電圧	保証データ無し(参考値:600V)

■絶縁破壊電圧(参考データ)


シリコンゴム肉厚(mm)	最小絶縁破壊電圧(kV)	
	常温	高温
0.4	4.70	3.50
0.5	5.50	4.00
0.7	8.00	6.00
1.0	10.70	8.00
1.5	16.00	12.00
2.0	20.00	15.00
2.0以上	20.00	15.00

■全長1m

出荷日	
1~3パック	5日目
4パック~	都度見積

非在庫品

外形図



Order
注文例

型式 - タイプ 型式 - タイプ
HST10-3 - CUTPACK-500 HST10-3 - 10P

■規格表

型式	色	内径(mm)		シリコンゴム肉厚(mm)		ガラス編組厚(mm)	重量(g/m)
		標準	公差	標準	公差		
HST10-1	白	1.00	-0.1~+0.2	0.40	±0.08	約0.20	4.6
HST10-2		2.00	-0.2~+0.3				0.50
HST10-3		3.00		0.60	±0.10		
HST10-4		4.00	-0.2~+0.4			0.80	±0.12
HST10-5		5.00		約0.30	21.5		
HST10-6		6.00	30.0				
HST10-8		8.00	-0.3~+0.5	40.0			
HST10-10		10.00	-0.5~+1.0	48.0			



1パック 20本入

■全長500mm(20本入り)

型式	タイプ	パック内容量	標準単価	
			1~9パック	10~29パック
HST10-1	CUTPACK-500	500mm x20本	¥1,420	¥1,210
HST10-2			¥1,600	¥1,360
HST10-3			¥2,180	¥1,860
HST10-4			¥2,270	¥1,930
HST10-5			¥2,530	¥2,160
HST10-6			¥2,870	¥2,440
HST10-8			¥4,160	¥3,540
HST10-10			¥5,490	¥4,670



1パック 10本入

■全長1m(10本入り)

型式	タイプ	パック内容量	標準単価	
			1~9パック	10~29パック
HST10-1	10P	1m×10本	¥1,420	¥1,210
HST10-2			¥1,600	¥1,360
HST10-3			¥2,180	¥1,860
HST10-4			¥2,270	¥1,930
HST10-5			¥2,530	¥2,160
HST10-6			¥2,870	¥2,440
HST10-8			¥4,160	¥3,540
HST10-10			¥5,490	¥4,670