

熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

RoHS



ココが
特長

耐熱260℃・耐薬品の熱収縮チューブ

- 55℃~260℃で使用可能な耐熱タイプの熱収縮チューブです。
- フッ素樹脂製で薬品に対し高い耐性があります。
- 少量での使用に便利な1m×5本パック。
- UL224・VW-1認定材料使用。



ご注意

・収縮むらが発生しやすい材質ですので、チューブ全体に熱風を当てて加熱むらを少なくしてください。

・材質の特性上、細かな折り癖がついています。

難燃



Delivery
納期

出荷日

1~5パック 翌日(当日)

6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	PTFE(フッ素樹脂)
収縮温度	327℃以上
内径収縮率	1.8:1
使用温度範囲	-55℃~+260℃
定格電圧	600V
難燃性色	UL-224 VW-1 半透明(乳白色)

性能

項目	特性値*
引張り強度	24.5MPa以上
伸び	350%
絶縁耐圧値	15kV/mm
硬度	55ショアD

*保証値ではありません。



Order
注文例

型式	サイズ	色	パック入り数
HSHTF260	2.0	N	5P



1パック 5本入り

単位:mm

型式	サイズ	色	パック入り数	全長	内径φ(mm)		収縮後肉厚(mm)	重量※(g/m)	基準単価		
					収縮前	収縮後(最大)			1~4パック	5~9パック	10~29パック
HSHTF260	1	N (乳白色)	5P (5本入り)	1m	1.0±0.2	0.5	0.23	1.6	¥1,680	¥1,510	¥1,340
	1.5				1.5±0.2	0.9		3.2	¥1,780	¥1,600	¥1,420
	2				2.0±0.2	1.3		3.3	¥1,980	¥1,780	¥1,580
	2.5				2.5±0.2	1.5	0.25	3.3	¥2,350	¥2,110	¥1,880
	3				3.0±0.2	1.8		5.6	¥2,450	¥2,200	¥1,960
	4				4.0±0.2	2.5		7.7	¥2,980	¥2,680	¥2,380
	5				5.0±0.3	3.0	0.38	10.6	¥3,050	¥2,740	¥2,440
	6				6.0±0.3	3.8		11.2	¥3,680	¥3,310	¥2,940
	8				8.0±0.3	4.8		18.8	¥4,280	¥3,850	¥3,420
	10				10.0±0.3	6.0	22.2	¥3,580	¥3,220	¥2,860	
	12				12.0±0.3	7.0	24.2	¥4,180	¥3,760	¥3,340	

※参考値

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ

熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

RoHS



ココが
特長

耐熱(260℃)・耐薬品性フッ素樹脂熱収縮チューブ

- 260℃まで使用可能な耐熱タイプの熱収縮チューブです。
- フッ素樹脂製で高い耐薬品性を持っています。



ご注意

・チューブが透明になり収縮を開始しますし、その後の冷却過程で完全収縮します。

・収縮むらをなくすためには、対象物を回転させたり、ヒートガンを2台使用するなどして加熱むらを少なくしてください。

・収縮温度がキープできない環境では、収縮むらが発生します。



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~5本 8日目

6本~ 都度見積

非在庫品

基本特性

材質	PTFE
収縮温度	327℃
収縮率	2:1
連続使用可能温度	-170℃~+260℃
色	乳白色 (注)透明ではありません。

規格表

型式	全長	内径(mm)*		収縮後肉厚(mm)	重量(g/m)
		収縮前	収縮後		
SPSW24	1.2m	1.27	0.69	0.31	1.8
SPSW20		1.52	0.99		3.7
SPSW18		1.93	1.24		4.6
SPSW16		2.37	1.55		5.6
SPSW14		3.05	1.83		6.8

*材質の特性上、収縮前内径は大き目になっていることがあります。

性能

項目	特性値※
引張り強さ	27.5~34.3MPa
伸び	200~400%
絶縁耐圧値	27kV/mm
誘電率(50Hz)	3.2

※保証値ではありません。



型式	基準単価		スライド単価	
	1~19本	20~29本	30~99本	
SPSW24	¥2,250	¥2,025	¥1,800	
SPSW20	¥2,430	¥2,187	¥1,944	
SPSW18	¥2,590	¥2,331	¥2,072	
SPSW16	¥2,770	¥2,493	¥2,216	
SPSW14	¥2,940	¥2,646	¥2,352	



Order
注文例

型式
SPSW24