

ミスミ

汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)



ココが特長

楕円型のマーク印字用のチューブ

- 形状を楕円状に戻す力が強いので、細い直径2mm以下の線材にもずれることなくしっかり固定できます。
- 強い形状復元力によりマークチューブが回転しません。
- マークチューブ以外にも電線保護用としてもご利用いただけます。



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・内径公差の大きい商品ですので、サイズ選定時にご注意ください。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

全長10m


在庫品

全長100m、200m  
1~5本まで

**5** 日目出荷

**RoHS**

使用例



(単位:mm)

型番	最小内径	最大内径	肉厚	内径公差	最小適合線材		最大適合線材		1巻の指定長(m)	重量(g/m)
					断面積(mm <sup>2</sup> )	AWG	断面積(mm <sup>2</sup> )	AWG		
RBT-3048	1.5	2.9	0.46	±0.5	0.18	24	0.75	18	200	5.64
RBT-3658	1.7	3.6	1.18		0.3	22	2	14		9.60
RBT-4268	1.8	4.1	1.30				3.5	12		11.63
RBT-5080	1.8	5	1.22		0.5	20	5.5	10	13.56	
RBT-8013	2.6	7.8	1.33		0.75	18	14	6	28.95	
RBT-1118	3.4	10.2	1.25		2	14	22	4	37.70	



1本単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1~9本	通常 出荷日
RBT-3048	10	467	在庫品
RBT-3658		495	
RBT-4268		537	
RBT-5080		677	
RBT-8013		827	
RBT-1118		1,127	



1巻単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1~9巻	通常 出荷日
RBT-3048	200	4,097	5日目
RBT-3658		4,307	
RBT-4268		5,947	
RBT-5080		7,247	
RBT-8013		5,247	
RBT-1118		7,237	

仕様

材質	軟質PVC
使用温度範囲	-20℃~60℃
色	白

断面形状図



Order  
注文例

型番	指定長
RBT-3048	10

ミスミ

ポリオレフィンチューブ(マークチューブ用)



ココが特長

エコ系材料のマーク印字用のチューブ

- エコ系のマーキング絶縁保護用に適したチューブです。
- NAETCタイプはノンハロゲンタイプです。
- NAZF2タイプは特定臭素系、塩素系の難燃剤を含みません。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

**RoHS**

仕様

材質	ポリオレフィン樹脂
使用温度範囲	-55℃~+125℃
色	白
引張強さ	10.4MPa
伸び	200%
体積抵抗率	10の14乗Ω・cm
絶縁破壊	2.5KV/mm

(単位:mm)

型番	サイズ	全長	特長	内径(mm)	肉厚	重量(g)		
NAETC	3	20m	ノンハロゲン	3.0±0.2	0.35	88		
	4			4.0±0.2		118		
	5			5.0±0.2		154		
	6			6.0±0.2		190		
NAZF2	3			特定臭素系 および塩素系 難燃材非含有		3.0±0.2	(±0.05)	90
	4					4.0±0.2		120
	5	5.0±0.2	154					
	6	6.0±0.2	190					



1本単位

型番	¥通常単価 1~9本	
	NAETC-3	960
NAETC-4	1,200	
NAETC-5	1,450	
NAETC-6	1,540	
NAZF2-3	720	
NAZF2-4	800	
NAZF2-5	1,040	
NAZF2-6	1,200	

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合料額巻末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

汎用チューブ

編組チューブ

スパイラル  
チューブ

シート型  
チューブ

熱収縮  
チューブ