

ミスミ

熱収縮チューブ(難燃・防水)



UL CSA

在庫品

RoHS

**ココが
特長**

スミチューブW3F2タイプ熱収縮チューブ

- 金属、ポリオレフィン、PVCに対して接着性を有し、防水加工が可能になります。
- 肉厚が汎用タイプに比べ3倍程度ある為、柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物体の防水に効果的です。
- UL224、CSA規格認定の熱収縮チューブです。
- 住友電工ファイブポリマーのスミチューブW3F2です。

!
ご注意

- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

¥

1本単位

基本特性

材質	外層：電子線架橋軟質難燃性 ポリオレフィン樹脂 内層：熱溶融性接着剤
収縮温度	110℃以上
収縮率	内径収縮率 60%~80% 長さ変化率 -15%以上
連続使用可能温度	-55℃~125℃
認定規格	UL E75077 CSA LR33298

型番	内径φ	色	長さ	¥通常単価
				1~29本
SMTW3F2-1-8-1.22	1/8インチ	黒	1.22m	280
SMTW3F2-3-16-1.22	3/16インチ			380
SMTW3F2-1-4-1.22	1/4インチ			440
SMTW3F2-3-8-1.22	3/8インチ			600
SMTW3F2-1-2-1.22	1/2インチ			880
SMTW3F2-3-4-1.22	3/4インチ			1,480
SMTW3F2-1-1.22	1インチ			2,180

規格表

(単位：mm)

型番	収縮前サイズ		収縮後サイズ(mm)			全長 (m)	重量 (g/1.22m)
	内径(最小値)	肉厚*	内径(最大値)	肉厚*	内層肉厚		
SMTW3F2-1-8-1.22	1/8インチ(3.20mm)	0.35	0.60	0.95	0.35	1.22	6.0
SMTW3F2-3-16-1.22	3/16インチ(4.80mm)		1.50	1.10	0.60		11.3
SMTW3F2-1-4-1.22	1/4インチ(6.40mm)		2.00	1.20	0.65		15.3
SMTW3F2-3-8-1.22	3/8インチ(9.50mm)		3.00	1.30	0.65		22.1
SMTW3F2-1-2-1.22	1/2インチ(12.70mm)		4.00	1.40	0.75		29.6
SMTW3F2-3-4-1.22	3/4インチ(19.10mm)		6.65	1.60	0.80		62.1
SMTW3F2-1-1.22	1インチ(25.40mm)		7.75	1.90	0.80		90.0

*内層肉厚を含む(参考値)

ミスミ

熱収縮チューブ(難燃・防水・カットサービス)



**ココが
特長**

スミチューブW3F2のカットチューブ

- SMTW3F2シリーズをカットし、パック化した商品です。

!
ご注意

- ・バック入り個数は価格表の最上段をご確認ください。
- ・カット長は1個当りのチューブの長さをあらし、同じ長さでカットしたチューブを詰め込んだ個数をバック個数としております。
- ・ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。

※ご注文数量によって出荷日が変わる場合がありますので、ご注意ください。

1~3バックまで

5 日目出荷

RoHS

¥

1バック単位 10~1,000個入

型番	¥通常単価 カット長(mm)/バック単価													
	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	100	610
バック個数	1,000個	840個	720個	630個	560個	500個	340個	250個	200個	170個	130個	100個	50個	10個
SMTW3F2-1-8	8,470	8,030	7,280	6,720	6,280	5,490	4,540	3,930	3,770	3,590	3,750	3,570	3,270	3,120
SMTW3F2-3-16	9,260	8,850	8,090	7,530	7,090	6,300	5,350	4,730	4,560	4,410	4,580	4,360	4,080	4,090
SMTW3F2-1-4	8,940	8,560	7,870	7,350	6,950	6,230	5,360	4,790	4,640	4,500	4,670	4,460	4,190	4,310
SMTW3F2-3-8	10,470	10,090	9,400	8,880	8,480	7,740	6,920	6,310	6,160	6,050	6,250	5,970	5,610	6,160

※カット長ごとの公差は カット長(1~10mm)まで±0.5mm、カット長(11~20mm)まで±0.5~1mm、カット長(21~30mm)までは±1mm、カット長(31~60mm)までは±0.5~1mm、カット長(61mm~)は±5%になります。

※バック個数はバック内に梱包されている収縮チューブ個数を表します。

※カット長はカットされたチューブの長さを表示します。

※バック内に梱包される熱収縮チューブの総長は約5mです。



Order
注文例

型番	-	CUTPACK	-	カット長(mm)
SMTW3F2-1-8	-	CUTPACK	-	15

※ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 **検索**

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。