

ミスミ

熱収縮チューブ(カラー・難燃)



難燃 UL

在庫品

RoHS

ココが特長

カラータイプの熱収縮チューブ

- 赤、緑、青、灰、黒、白の6色からお選びいただけます。
- 難燃規格UL VW-1取得(E314714)



- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

基本特性

材質	ポリオレフィン樹脂
収縮温度	100℃以上
収縮率	2:1
使用温度範囲	-55℃~+125℃

性能

項目	特性値
引張強さ	14Mpa
伸び率	400%
体積抵抗率	10 ¹⁴ Ω/cm
絶縁耐圧値	20kV/mm

規格表

型番	バック入数	収縮前内径 (mm)	収縮後内径 (mm)	収縮後肉厚 (mm)	重量 (g/本)
SZF2C-1.5-10P	1m × 10本	2.0±0.2	0.75	0.33	1.8
SZF2C-2.5-10P		3.1±0.2	1.25	0.5	3.5
SZF2C-3.5-10P		4.0±0.3	1.75		4.6
SZF2C-5-10P		5.6±0.3	2.5	0.56	7.5
SZF2C-7-10P		7.7±0.3	3.5		8.7
SZF2C-10-10P		10.7±0.4	5	14.2	
SZF2C-20-10P		21.4±0.5	10	0.89	38.5
SZF2C-30-10P		31.5±0.8	15	0.95	54.2



1バック単位 10本入

型番	色	¥通常単価 1~19バック
SZF2C-1.5-10P	R(赤) G(緑) BL(青) GY(灰) BK(黒) W(白)	437
SZF2C-2.5-10P		517
SZF2C-3.5-10P		627
SZF2C-5-10P		757
SZF2C-7-10P		917
SZF2C-10-10P		1,247
SZF2C-20-10P		3,680
SZF2C-30-10P		6,720



Order
注文例

型番 色

バンドウィット

カラーコンビネーションパック 熱収縮チューブ



難燃 UL CSA

在庫品

RoHS

ココが特長

152mmカット・7色のチューブセット

- 7色を一袋にし、各種サイズを取揃えた手軽なエコノミーパックです。
- 機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
- UL(FILENo:E122770)、CSA(FIL.No:073665)認定品です。
- 120℃の加熱で50%収縮します。

基本特性

材質	ポリオレフィン
収縮温度	120℃以上
収縮率	2:1
使用温度範囲	-55℃~+135℃
認定規格	UL E122770
	CSA 073665



Order
注文例

型番



1バック単位 7~26本入

型番	指定長	呼称内径サイズ (インチ)	内径		収縮後肉厚 (mm)	バック内容			重量 (g/本)	¥通常単価 1~9バック
			収縮前 (φmm)	収縮後 (φmm)		1バック入数	黒	カラー※		
HSTT06-YK1	152mm	1/16	1.6	0.8	0.4	26本	8本	各3本	0.4	1,250
HSTT09-YK1		3/32	2.4	1.2	0.5	24本	6本	各3本	0.6	1,250
HSTT12-YK1		1/8	3.2	1.6		20本	2本	各3本	0.7	1,250
HSTT19-YK1		3/16	4.8	2.4	18本	6本	各2本	0.8	1,250	
HSTT25-YK1		1/4	6.4	3.2	14本	2本	各2本	1.5	1,250	
HSTT38-YK1		3/8	9.5	4.8	0.6	12本	6本	各1本	1.9	1,250
HSTT50-YK1		1/2	12.7	6.4		10本	4本	各1本	2.8	1,250
HSTT75-YK1		3/4	19.0	9.5	0.8	8本	2本	各1本	4.6	1,250
HSTT100-YK1		1	25.4	12.7	0.9	7本	1本	各1本	6.5	1,250

※赤・黄・緑・青・白・透明の各色組み合わせとなります。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら国内外180メーカー以上取扱!!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。