ME040 PCB Connector, Header

DECA®


ME040-381


ME040-500



ME

DIMENSIONS/POSITIONS

		ME040-381	ME040-500
間距	Pitch	3.81mm	5.00mm
位數	Poles	2 ~ 24Poles	2 ~ 24Poles
塑膠本體	Housing Material	PA 66	PA 66
焊針	Pin Dimensions	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated
PCB孔徑	PCB Hole Diameter	1.3mm	1.5mm
環境作業溫度	Operating Temperature	-40˚C to +105˚C	-40˚C to +105˚C

TECHNICAL DATA

連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE			
額定電流 I_N	Nominal Current I_N	8A	16A
額定橫截面	Nominal Cross Section	-	-
最大負載電流	Maximum load current	8A	16A
絕緣材料	Insulating Material	PA	PA
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94		V0	V0
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL		300V	300V
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL		10A	16A