V-Block Elements right/left

1548.800

Product Description

Material

- Steel, case-hardened, ground

Drawing





D1 (mm) ø-Area	nxT (mm) Distance	X
40-330	1x50= 50	190
140-430	2x50=100	240
240-530	3x50=150	290
340-630	4x50=200	340
440-730	5x50=250	390
540-830	6x50=300	440
640-930	7x50=350	490
740-1030	8x50=400	540
840-1130	9x50=450	590

Order information

System	Dimensions					Art. No.
	b_1	d_1	s	a		
	[mm]				[g]	
left – picture 1						
L12	48	12	18	15	1300	1548.800