

フレキシブル

WebならPC・検査関連新規ブランドも続々追加!

ミスミ

フレキシブル可動アーム 個別部品



DPAM-BLH
高荷重タイプ



DPAM-BLA
固定ロック付タイプ



アクティブシリーズ (DPAM-BL2) 個別部品

- 個別部品の組み替えで、高荷重タイプ(耐荷重15kg)や固定ロックタイプの選択、長さ/取付方法の選択が可能



- ・モニター重量が耐荷重を下回る場合でも、モニター重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニターが保持できない場合がありますので無料貸出サービスをご確認ください。
- ・DPAM-BLAはDPAM-BL2-SCP/PS/XPとの併用はできません。
- ・無料貸出はDPAM-BL2 (アーム本体)、BLH (高荷重タイプ) と DPAM-BL2-XP、LCP の4機種のみ行っております。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・モニターにより、可動図通りにならない場合があります。



DPAM-BLH
DPAM-BLA
DPAM-BL2-WP300/600/900
DPAM-BL2-VP300

7 日目出荷

それ以外

在庫品

CAD

RoHS



DPAM-BL2
アーム本体



DPAM-BL2-XP
延長アーム



DPAM-BL2-LCP
卓上クランプ(大)



DPAM-BL2-SCP
卓上クランプ(小)

最大70mm



DPAM-BL2-PC
支柱固定(支柱別売り)



DPAM-BL2-VCP
壁面固定(裏)



DPAM-BL2-K
壁面固定(表)



DPAM-BL2-PB
平面固定(大)



DPAM-BL2-PS
平面固定(小)



DPAM-BL2-WP300
DPAM-BL2-WP600
DPAM-BL2-WP900
支柱固定(壁面固定)
300mm/600mm/900mm



DPAM-BL2-VP300
支柱固定(平面固定)
300mm



※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。

1台単位

型番	商品名	可動	耐荷重 (本体のみ)	重量	取付可能			¥通常単価
					DPAM-BL2	DPAM-BLH	DPAM-BLA	
DPAM-BL2	アーム本体	図面 参照	9kg	3.2kg	—	—	—	41,900
DPAM-BLH	高荷重タイプアーム本体		15kg	3.7kg	—	—	—	48,400
DPAM-BLA	固定ロック付アーム本体		9kg	4.1kg	—	—	—	63,900
DPAM-BL2-XP	延長アーム	—	—	0.6kg	○	○	×	5,900
DPAM-BL2-LCP	卓上クランプ(大)	—	—	3.8kg	○	○	○	16,900
DPAM-BL2-SCP	卓上クランプ(小)	—	—	3.7kg	○	○	×	11,400
DPAM-BL2-PC	支柱固定(支柱別売り) φ25.4~52.8	—	—	1.3kg	○	○	○	23,700
DPAM-BL2-VCP	壁面固定(裏)	—	—	0.4kg	○	○	○	9,400
DPAM-BL2-K	壁面固定(表)	—	—	1.3kg	○	○	○	15,900
DPAM-BL2-PB	平面固定(大)	—	—	2.9kg	○	○	○	16,900
DPAM-BL2-PS	平面固定(小)	—	—	0.9kg	○	○	×	12,200
DPAM-BL2-WP300	支柱(壁面固定・300mm)	—	—	1.9kg	○	○	○	17,100
DPAM-BL2-WP600	支柱(壁面固定・600mm)	—	—	2.8kg	○	○	○	17,400
DPAM-BL2-WP900	支柱(壁面固定・900mm)	—	—	3.7kg	○	○	○	18,900
DPAM-BL2-VP300	支柱(平面固定・900mm)	—	—	1.9kg	○	○	○	13,000

※DPAM-BL2-LCP/SCPは、15~65mmの机に固定できます。

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 検索

WEBなら国内外メーカーの商品39万点以上!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

水平・垂直

フレキシブル


固定・首振り

スタンド


ラック・オプション

外形寸法図


アーム本体



高荷重タイプアーム本体




固定ロック付きアーム本体




(単位: mm)


延長アーム




卓上クランプ




壁面固定




平面固定



ボール(支柱)固定




付属品



①	ディスプレイ取付ネジ(M4-12)	4本
②	5ミリ六角レンチ	1本
③	13ミリスパナ	1本
④	13ミリボックスレンチ	1本
⑤	6ミリ六角レンチ	1本
⑥	ワッシャー	2個
⑦	キャップ	2個
⑧	シャフト	1本
⑨	ボールクランプ(DPAM-BL2-PCのみ)	4個

組立サンプル



カタログ中に  のある商品が対象です。

申込日 年 月 日

*お客様コードのないお客様は、お名刺のコピーを申込書と同時に送付ください。

下記、太枠内に記入後、FAXをお願いいたします。

お客様コードNo.

社 名				部 課 名			
お 名 前	様			役 職			
住 所	〒						
T E L (直 通)	() -	F A X (直 通)	() -	e-mail			

*貸出期間は、2週間です。ご延長が必要な場合には、ご相談ください（予約状況により延長できない場合があります）。

■ 貸出希望商品

No.	商 品 名	型 番	貸出希望日*1
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ご検討中のご用途（使用予定の用途や確認したい内容などを必ずご記入ください）

--	--	--	--

*1：貸出状況によりご希望の日程に沿えないことがありますことをあらかじめご了承ください。

■ ミスミ回答欄

1	出荷予定日は 月 日です。（若干日程がずれることがあります）	受 付 番 号					
	貸出期間は 月 日～ 月 日までです。	R	E				
2							回答者
						回答日	年 月 日

*回答には、日程調整のため1日～2日を要することがございます。

*回答が2日以上ない場合には、FAX送受信エラーの可能性がありますので、PCパーツ開発セクション・貸出担当までご連絡ください。

（株）ミスミ PCパーツ開発セクション 貸出担当 TEL: 03-5805-7230

*無料貸出サービス申込書は、ホームページ（<http://jp.misumi-ec.com/el/>）の「サービス」からもダウンロードいただけます。