


ミスミ

## 編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)



- ココが特長** **非伸縮タイプのシールド編組チューブ**
- 可動部で使用可能な電磁障害対策用の非伸縮型の編組チューブです。
  - 細い錫メッキ銅箔が巻き付けられた難燃性繊維をスリーブ状に編組。
  - 可撓性に優れ、繰り返し可動に対し高い耐久性を保持
  - ハンダ付けが可能

難燃 UL EMI対策

全長10m、20m  
在庫品

全長50m、100m(巻き)  
1~3巻まで

5 日日出荷

RoHS

**注意**  
 ・50m以上の商品は製品製造の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。  
 ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。  
 ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	ポリプロピレン+錫メッキ銅箔糸
使用温度範囲	-40℃~+105℃
海外認定規格	UL(E120470)
色	シルバーブラウン

規格表

型番	内径(mm)	重量(g/m)
DS-5	φ5	14.5
DS-7	φ7	23.5
DS-10	φ10	39.5
DS-14	φ14	54.5
FS-30	φ19	67
FS-37	φ23	85

\*FS-30は幅が30mm、FS-37は幅が37mmです。

Order 注文例

型番	全長
DS-5	20



■全長10m、20m 1本単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
DS-5	20	9,200	在庫品
DS-7		12,400	
DS-10		19,200	
DS-14		24,800	
FS-30	10	22,720	5日
FS-37		30,080	

■全長50m、100m(巻き) 1巻単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1~2巻	通常 出荷日
DS-5	100	37,280	5日
DS-7		50,080	
DS-10		75,200	
DS-14		102,400	
FS-30	50	95,520	5日
FS-37		126,400	

汎用チューブ

編組チューブ


スパイラル  
チューブ

シート型  
チューブ

熱収縮  
チューブ

ミスミ

## 編組チューブ(カラー)



- ココが特長** **黒以外に8色取り揃えた編組チューブ**
- 電力関係での利用が可能なオレンジ色の他、黒色以外に全8色を取り揃えています。
  - 用途別の電線色分けに便利です。

難燃 UL CSA

1~5本まで  
5 日日出荷

RoHS

仕様

材質	ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲	-75℃~+125℃
海外認定規格	UL(E347759)、CSA
色	透明、グレー、青、赤、橙、緑、黄、紫、黒

規格表

型番	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量(g/m)
FL-9	9	22	9.2
FL-12	12	30	11.3
FL-19	19	40	17.1
FL-25	25	60	22.6
FL-30	30	65	30.8
FL-35	35	80	31.2
FL-40	40	100	36.2
FL-45	45	125	57.0
FL-70	67	150	58.3

Order 注文例

型番	全長	色
FL-9	5	N

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。



■カラータイプ 1本単位

型番	全長(m)	色	¥通常単価 1~9本
FL-9	5	N(透明) GY(グレー) BL(青) R(赤) OR(橙) G(緑) Y(黄) P(紫)	1,018
	10		1,968
FL-12	5		1,208
	10		2,198
FL-19	5		2,028
	10		3,748
FL-25	5		2,348
	10		4,278

■黒タイプ 1本単位

型番	全長(m)	色	¥通常単価 1~9本
FL-9	5	BK(黒)	918
	10		1,688
FL-12	5		978
	10		1,868
FL-19	5		1,488
	10		2,818
FL-25	5		1,898
	10		3,198
FL-30	5		2,238
	10		4,288
FL-35	5		4,490
	10		6,898
FL-40	5		5,398
	10		8,398
FL-45	5	6,698	
	10	10,498	
FL-70	5	11,498	
	10	17,498	

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、  
**VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256**  
\*IP電話からお掛けの場合料金は別

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。