

ミスミ

## 編組チューブ



ココが  
特長

### スタンダードなポリエステル製編組チューブ

- ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
- 編組構造により、弾力性、伸縮性にすぐれ、伸ばすと約1.5~4倍に広がります。
- ・100m(一巻)のものは、製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合があります。テープラとテープ等により補強してあります。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。



ご注意

RoHS


全長5m、10m

在庫品

全長100m(1巻)  
1~5巻まで

**5** 日日出荷

### 使用例



### 電線束挿入口の作り方



①編組チューブを圧縮して挿入口を広げます。



②チューブの先端を少し内側に折り返します。



③挿入口の出来上がりです。



④電線挿入後に編組チューブの端末を結束バンド等で締めつけます。



Order  
注文例

型番

BTUB3

全長

5

### 仕様

材質	ポリエステルクロス (モノフィラメント)
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒

### 規格表

型番	縮小内径φ	拡大最大内径φ
BTUB3	3	10
BTUB6	6	16
BTUB12	12	33
BTUB19	19	43
BTUB30	30	55



■全長5m、10m

1本単位

型番	全長 (m)	¥通常単価 1~9本	通常 出荷日
BTUB3	5	540	在庫品
BTUB6		680	
BTUB12		820	
BTUB19		1,180	
BTUB30		1,580	
BTUB3	10	910	
BTUB6		1,150	
BTUB12		1,390	
BTUB19		2,000	
BTUB30		2,680	

■全長100m(巻き)

1巻単位

型番	全長 (m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
BTUB3	100	4,480	5日
BTUB6		6,600	
BTUB12		8,150	
BTUB19		9,850	
BTUB30		17,500	

汎用チューブ

編組チューブ

スパイラル  
チューブ

シート型  
チューブ

熱収縮  
チューブ

ミスミ

## 編組チューブ (UL・CSA規格)



ココが  
特長

### UL規格取得のポリエステル編組チューブ

- UL・CSA規格取得の難燃タイプの編組チューブです。
- ・本商品は製品製造の関係で途中で継ぎ目がある場合があります。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。



ご注意

UL CSA

全長10m

在庫品

全長15.2m以上  
1~5巻まで

**5** 日日出荷

RoHS

### 仕様

材質	ポリエチレンテレフタレート
海外認定規格	UL規格 (E116868)
使用温度範囲	-40℃~+125℃
難燃性	UL94HB
色	黒



■全長10m

1本単位

型番	全長 (m)	¥通常単価 1~9本	通常 出荷日
SE12P-10	10	1,800	在庫品
SE25P-10		2,050	
SE50P-10		3,490	
SE75P-10		3,920	
SE125P-10		5,200	
SE150P-10	7,430		

■全長15.2~61m

1巻単位

型番	全長 (m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
SE12P-TRO	61.0	6,180	5日
SE25P-TRO		8,450	
SE50P-CRO		7,720	
SE75P-CRO	30.5	10,240	
SE125P-LRO		6,660	
SE150P-LRO	15.2	8,130	

### 規格表

型番	幅	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量 (g/m)
SE12P	3.2	2.4	6.4	3.3
SE25P	6.4	3.2	9.5	6.7
SE50P	12.7	6.4	19.1	12.0
SE75P	19.1	12.7	31.8	16.1
SE125P	31.8	19.1	38.1	24.0
SE150P	38.1	25.4	57.2	30.7

■全長61~304.8m

1巻単位

型番	全長 (m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
SE12P-MRO	304.8	20,340	5日
SE25P-MRO		27,840	
SE50P-DRO		25,240	
SE75P-DRO	152.4	33,650	
SE125P-TRO		21,870	
SE150P-TRO	61.0	26,760	



Order  
注文例

型番

SE12P-10

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。