

ミスミ

編組チューブ(高耐熱・高耐磨耗)



ココが特長 **高耐熱・高耐磨耗のカーボンファイバー製編組チューブ**

- 使用温度範囲が-269℃~+400℃の超高耐熱タイプの編組チューブです。
- カーボンファイバー製で非常に高い耐磨耗性を備えています。

UL

在庫品

RoHS



ご注意

- ・滑りのよい繊維で端面からほどけやすい編組チューブです。ほどけ防止のため両端面を結束バンド等で固定してください。
- ・本製品には導電性があります。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

拡大写真



衣料生地のような柔軟性を持っていて自由に曲がります。

仕様

| | |
|--------|-------------------------|
| 材質 | カーボンファイバー(VW-1 UL94V-0) |
| 使用温度範囲 | -269℃~+400℃ |
| 色 | 黒 |



Order
注文例

| | | |
|---------|---|----|
| 型番 | - | 全長 |
| BTUBCB8 | - | 5 |



1本単位

単位: mm

| タイプ | サイズ | 全長(m) | 最小内径φ | 拡大最大内径※1φ | 重量※2(g/m) | ¥通常単価 |
|--------|-----|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | 1~4本 |
| BTUBCB | 5 | 5 | 5 | 8 | 7.0 | 1,580 |
| | 6 | | 6 | 10 | 20.7 | 2,880 |
| | 8 | | 8 | 16 | 27.4 | 3,680 |
| | 14 | | 14 | 26 | 48.6 | 5,280 |
| | 20 | | 20 | 39 | 58.3 | 6,350 |

※1 柔らかい素材のためこれ以上広がりますが、編目が粗くなります。
※2 参考値

ミスミ

耐熱編組チューブ



ココが特長 **耐熱(150℃)タイプの編組チューブ**

- 使用温度範囲が-75℃~+150℃と広く、高温、低温どちらの環境下での使用にも適した編組チューブです。
- 黒地に白色ラインが入っており他のチューブとの識別に便利

UL CSA

1~3本まで
5 日日出荷

RoHS



ご注意

- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

| | |
|--------|-----------------|
| 材質 | 耐熱ポリエステルフィラメント |
| 使用温度範囲 | -75℃~+150℃ |
| 取得規格 | UL(E347759)、CSA |
| 色 | 黒 |




Order
注文例

| | | |
|-------|---|----|
| 型番 | - | 全長 |
| FLH-3 | - | 5 |



1本単位

外形図



規格表

(単位: mm)

| 型番 | 縮小最小径 | 拡大最大径 | 幅 | 重量(g/m) |
|--------|-------|-------|----|---------|
| FLH-3 | 2.5 | 10 | 4 | 6.9 |
| FLH-6 | 4.5 | 14 | 6 | 5.1 |
| FLH-9 | 9 | 26 | 11 | 11.6 |
| FLH-12 | 10 | 30 | 16 | 16.4 |
| FLH-19 | 19 | 40 | 22 | 24.1 |
| FLH-25 | 25 | 60 | 35 | 33.2 |
| FLH-35 | 35 | 80 | 48 | 52.6 |
| FLH-40 | 40 | 100 | 51 | 53.3 |

| 型番 | 全長(m) | ¥通常単価 |
|--------|-------|--------|
| | | 1~9本 |
| FLH-3 | 5 | 2,500 |
| FLH-6 | | 3,500 |
| FLH-9 | | 8,160 |
| FLH-12 | | 9,850 |
| FLH-19 | | 15,930 |
| FLH-25 | | 23,930 |
| FLH-35 | | 37,620 |
| FLH-40 | | 42,850 |

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

汎用チューブ

編組チューブ

スパイラル
チューブ

シート型
チューブ

熱収縮
チューブ