

# 制御ボックス (穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ


689~756ページ商品の追加加工について

製品に穴加工せずに追加加工オプションを指示する場合

## 追加加工について

### ●穴加工がない場合

型番の末尾に追加加工コードを入力ください。



●追加加工を入れたボックス単価 **1台単位**

ボックス単価 + 追加加工料金合計

### ●納期

追加加工を指示しても最短3日日出荷いたします

追加加工コード	追加加工内容	加工詳細	¥加工単価
PD	パッキン同梱	パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷	0
HD	中板方眼シール同梱	中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷	0
AN	内部部品なし	接地端子・中板・中板取付金具無し	0
BN	中板・中板取付金具無し	中板・中板取付金具無し	0
NN	中板無し	中板のみ無し	0
NM	中板折り曲げ	600mm以下の中板の四方を折り曲げる	2,350
TL	扉逆開き	片開き：扉を逆方向に開く仕様に変更 両開き：左扉が先に開く仕様に変更	3,850
FW	フラットバー溶接	指定取付位置にフラットバーを溶接(4箇所)	8,790
LW	L型アングル溶接	指定取付位置にL型アングルを溶接(4箇所)	9,170
ET	扉裏面接地端子溶接	扉裏の指定取付位置に接地端子を溶接	1,540
ZH	図面ホルダー取付	指定取付位置にボスを溶接し図面ホルダーを取付出荷	4,810

※両開き扉タイプの場合

・「ZH」「ET」：右扉に取付(溶接)します。

・左扉に取付(溶接)する場合⇒「LZH」「LET」でご指定ください。単価はそれぞれZH・ETと同一です。

FWの取付位置は **▶759ページ**

取付部分拡大



背面から見た場合



LWの取付位置は **▶759ページ**

取付部分拡大



背面から見た場合



ETの取付位置は **▶760ページ**



ZHの取付位置は **▶760ページ**



※FSTシリーズはETの指定が不可となります。

**Web設計ボックス**

▶ Web見積 **1109**ページ

**穴加工図面を受付**

▶ メール&FAX見積 **1117**ページ

当ページの商品はWeb見積またはメール&FAX見積を選択して見積ができます。