


ミスミ

SOLID CARBIDE SUBMARINE GATE DRILLS


超硬サブマリンゲート用ドリル

●先端ボールタイプ/2枚刃・直刃 -2 FLUTES/STRAIGHT FLUTE-

C-SMBGC (超硬)



サブマリンゲート加工  
下記形状加工に使用します。



①ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。

型番	シャンク径 d	先端 R 0.1mm単位指定	両角 θ (選択)	刃長 ℓ				全長 L	¥通常単価 1~2本
				020°	030°	045°	060°		
C-SMBGC (超硬)	6	0.3~1.0	20°	16.4	10.8	7.0	5.0	100	9,140
	8		30°	22.1	14.6	9.4	6.8		10,500
	10		45° 60°	27.8	18.3	11.8	8.8		12,400

②追加加工はTSコーティングとXALコーティングが指定できます。(☑ 下記参照)

1本単位 切削条件 P.681



Order  
注文例

**C-SMBGC 10 - 0.5 - 60**  
型番 シャンク径(d) 先端(R) 両角(θ)



Price  
価格



Delivery  
出荷日

**3** 日日出荷 **急** ストック A 800円/1本 ☑ 巻末-5

①同一サイズ3本以上は一律2,160円

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~	お見積り
値引率	価格表	7%	16%	20%		


②11本以上の購入の際はAストック未対応となります。

●底刃付タイプ/2枚刃・直刃 -2 FLUTES/STRAIGHT FLUTE-

C-SMEGC (超硬)



サブマリンゲート加工  
下記形状加工に使用します。



①ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。

型番	シャンク径 d	先端径 D 0.1mm単位指定	両角 θ (選択)	底刃形状 (選択)	刃長 ℓ				全長 L	¥通常単価 1~2本
					020°	030°	045°	060°		
C-SMEGC (超硬)	6	0.4~2.0	20°	T	11.3	7.4	4.8	3.4	100	9,000
	8		30°	(中ベコ)	17.0	11.1	7.2	5.1		10,390
	10		45° 60°	F (フラット)	22.6	14.9	9.6	6.9		12,000

②追加加工はTSコーティングとXALコーティングが指定できます。(☑ 下記参照)

1本単位 切削条件 P.681



Order  
注文例

**C-SMEGC 10 - 1.0 - 60 - T**  
型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ) 底刃



Price  
価格



Delivery  
出荷日

**3** 日日出荷 **急** ストック A 800円/1本 ☑ 巻末-5

①同一サイズ3本以上は一律2,160円

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~	お見積り
値引率	価格表	7%	16%	20%		

②11本以上の購入の際はAストック未対応となります。



Alterations  
追加加工

**C-SMBGC 6 - 0.4 - 20 - TS**  
型番 シャンク径(d) 先端径(R) 両角(θ) (TS・AC)  
**C-SMEGC 8 - 0.5 - 30 - T - AC**  
型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(θ) 底刃 (TS・AC)

■C-SMBGC/C-SMEGCに適用

追加加工	コード	シャンク径d	料金/本
TSコーティング付	TS	6	+640
		8	+690
		10	+690
XALコーティング付	AC	6	+590
		8	+650
		10	+650



Alterations  
追加加工

**10** 日日出荷 ☒ ストック不可