




Variationen:

wenn T nach GX (z.B. B4DT0952G3T) - Kontaktspitzen verzinkt

wenn D am Ende (z.B. B4DT0952G3D) - mit Herstellungsangaben bedruckt

wenn B3 anstatt B4 (z.B. B3DT0952G3) - mit Gewinde M3 anstatt UNC 4-40

Comblock für Lochbohrung $\phi 3.1^{+0.1}$ in 1.6 mm starker Leiterplatte

Maße für 9-37 (50) polig

Vergoldung	Au, μ
G1	1.2
G2	0.8
G3	0.1


Artikel	Polzahl	A	B	C
B4DT0952GX	9	30.6	25.0	2.74
B4DT1552GX	15	39.0	33.3	2.74
B4DT2552GX	25	52.8	47.0	2.76
B4DT3752GX	37	69.2	63.5	2.76
B4DT5052GX	50	66.6	61.1	2.76

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung				Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m		Maßstab : 2:1 (9 polig)		
						Material : PBT Pocan UL94 V-0 (E245249) Veredelung: Kontakte: Au (s.Tab.) über 1.37-2.5µ Ni		
					Datum	Name	Artikel	
				Bearb.	14.08.02	Strauch	D-Sub STIFT 9-50 polig Einlöt 180° mit Comblock 6.2 mm	
				Gepr.				
				PROVERTHA			PVH-Artikel-Nr.	Blatt 1
02	Update	30.06.10	Ast				B4DTXX52GX	
01	Text hinzu	05.05.06	Frey					1 Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name				Änd.Stand : 02	Änd.Dat. : 30.06.10

PROVERTHA

Combilock / Boardlock Einlöt 180° mit gestanzten/gedrehten Kontakten




Combilock / Boardlock dip solder 180° with stamped/machined contacts




- Snap-in Befestigungsclip, Abstandhalter und Gewindebolzen kombiniert
- In einem Arbeitsgang wird der Stecker auf der Platine eingerastet, auf richtigen Abstand fixiert und bietet ein UNC 4-40 Gewinde zum Befestigen an;
- Dadurch sichere und rationelle Platinenmontage möglich
- Hochwertige, präzise gedrehte Clipbolzen
- Als Boardlock ohne Bolzen verfügbar
- Gestanzte Kontakte selektiv vergoldet

- Snap-in mounting clip distance spacer and threaded rivet in one part
- The connector is snapped into the circuit board in one operation, is exactly spaced and is fixed by an UNC 4-40 thread.
- Safe and efficient board assembly
- High quality precision turned locking system
- Available as board lock without bolt
- Straight contacts stamped selectively gold plated

Combilock



Boardlock



Abmessungen / Dimensions

Polzahl Size	9	15	25	37	50
A	30.6	39.0	52.8	69.2	66.6
B	25.0	33.3	47.0	63.5	61.1
C	12.2	12.2	12.2	12.2	15.2

Combilock gestanzte Kontakte Combilock stamped contacts			Combilock gedrehte Kontakte Combilock machined contacts	
Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket	Stift Pin	Buchse Socket
09	B4DT 09 152 G . T	B4T 09 162 G . T	B4DT 09 52 G .	B4T 09 62 G .
15	B4DT 15 152 G . T	B4T 15 162 G . T	B4DT 15 52 G .	B4T 15 62 G .
25	B4DT 25 152 G . T	B4T 25 162 G . T	B4DT 25 52 G .	B4T 25 62 G .
37	B4DT 37 152 G . T	B4T 37 162 G . T	B4DT 37 52 G .	B4T 37 62 G .
50	B4DT 50 152 G . T	B4T 50 162 G . T	B4DT 50 52 G .	B4T 50 62 G .

Boardlock gestanzte Kontakte Boardlock stamped contacts			Boardlock gedrehte Kontakte Boardlock machined contacts	
Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket	Stift Pin	Buchse Socket
09	BL4DT 09 152 G . T	BL4T 09 162 G . T	BL4DT 09 52 G .	BL4T 09 62 G .
15	BL4DT 15 152 G . T	BL4T 15 162 G . T	BL4DT 15 52 G .	BL4T 15 62 G .
25	BL4DT 25 152 G . T	BL4T 25 162 G . T	BL4DT 25 52 G .	BL4T 25 62 G .
37	BL4DT 37 152 G . T	BL4T 37 162 G . T	BL4DT 37 52 G .	BL4T 37 62 G .
50	BL4DT 50 152 G . T	BL4T 50 162 G . T	BL4DT 50 52 G .	BL4T 50 62 G .

! Bitte anstelle des Punktes (.) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.

Selektive Kontaktbestückung möglich!
Bei M3 Gewinde die Ziffer 4 in der Art.-Nr. gegen eine 3 austauschen.

Gewinde und Befestigungsvariationen siehe Seite 38.

For the requested quality class please replace the point (.) at the end of the part no. by using the number 1, 2 or 3.

Individual pin insertion possible.
For M3 thread please replace the number 4 of the part. no. by the number 3.

Different threads and fastening variations on page 38.