


ミスミ

SUBMARINE GATE DRILLS

サブマリンゲート用ドリル

●2枚刃・直刃 -2 FLUTES / STRAIGHT FLUTE-

C-SMGC (超硬)
PM-SMGC (粉末ハイス鋼)
SMGC (ハイス鋼)



サブマリンゲート加工
下記形状加工に使用します。



①先端刃先部の芯厚は、0.1±0.05です。
②ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。

1本単位

型番	シャンク径 d	両角 θ (選択)	刃長 l				全長 L	¥通常単価 1~2本	
			θ20°	θ30°	θ45°	θ60°			
C-SMGC (超硬)	6	20°	16.4	10.8	7.0	5.0	100	8,700	
	8	30°	22.1	14.6	9.4	6.8		10,080	
	10	60°	27.8	18.3	11.8	8.8		11,600	

①精度維持が困難なため、コーティングは行っていません。

切削条件 P.681

1本単位

型番	シャンク径 d	両角 θ (選択)	刃長 l						全長 L	¥通常単価 1~2本	
			θ10°	θ15°	θ20°	θ30°	θ45°	θ60°		PM-SMGC	SMGC
PM-SMGC (粉末ハイス鋼)	6	10°	33.1	22.0	16.4	10.8	7.0	5.0	100	6,730	5,570
	8	20°	44.6	29.6	22.1	14.6	9.4	6.8		7,490	6,210
SMGC (ハイス鋼)	10	30°	56.0	37.2	27.8	18.3	11.8	8.8		8,290	6,860
		60°									

①精度維持が困難なため、コーティングは行っていません。

切削条件 P.683



Order 注文例

C-SMGC 6 - 60

型番 シャンク径(d) 両角(θ)



Delivery 出荷日

3 日日出荷



ストック A 800円/1本

巻末-5

①同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~
値引率		7%	16%	20%	
価格表					

①11本以上の購入の際はAストック未対応となります。

お見積り

- ランナー溝
- スプルーランナー ロック穴
- ピンポイントゲート
- サブマリンゲート
- 食い切り溝
- 座繰り
- 成形用プランク
- Tスロット
- リング溝
- サイドカッター
- 沈めフライス